

## Kurzbeschreibung

Maschine zum Abfüllen von Flüssigkeiten wie z. B.:

- hochwertige, auch ätherische Öle, Essige und Spirituosen
- Propolislösung
- Basen, Säuren, Tinten und abrasive Stoffe in wässrigen Lösungen
- Parfüme, Aromen und E-Liquids

Hauptanwendungsbereich: Abfüllen von Gebindegrößen von 2 bis 1.000 ml



## Kundennutzen

Produktives, präzises und flexibles Abfüllen mit schnellem und unkompliziertem Produktwechsel

## Betriebsbedingungen

Einsatzstunden pro Tag: 8  
Einsatztage pro Woche: 5  
Umgebungstemperatur: 10 - 40°C

## Technische Daten

Nennspannung: 24 V DC (Netzteil für 220 V beiliegend)  
Leistungsaufnahme: 30 - 240 W  
Motordrehzahl: 50 - 250 U/min  
Stellfläche: Breite 350 mm x Tiefe 350 mm  
Gesamthöhe: 700 mm (optional 1.000 mm)  
Höhe unter Abfülldüse: 10 - 435 mm  
Masse: 12,7 kg (ohne Netzteil)  
Dosierung bei Schrittweite  

- 0,1 g: 0,1 - 49,9 g
- 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g

Abfüllgenauigkeit: Maximal 1 % Abweichung  
Maximale Ansaughöhe: 500 mm (optional erweiterbar auf 1.500 mm)  
Maximaler Volumenstrom: Zubehörset Ø 6,4 mm: 3.300 ml/min  
empfohlene Dosiermenge: 100 ml bis 1.000 ml  
  
Zubehörset Ø 3,2mm: 910 ml/min  
empfohlene Dosiermenge: 20 ml bis 200 ml  
  
Zubehörset Ø 1,6 mm: 210 ml/min  
empfohlene Dosiermenge: bis 30 ml  
Abfülltemperatur: 2 - 95°C

## Auslösen des Abfüllvorganges

Fußschalter (beiliegend)  
Bügelschalter (beiliegend)  
Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

## Automatisierbarkeit

Drehtisch Auto S oder M

## Kompatibel mit:

-

## Umrüstungsmöglichkeit

Zur Abfüllung von flüssigen Produkten: mit Pumpenkopf M und Schlauchset Liquid M für Pumpenkopf M  
Zur Abfüllung von hochviskosen, cremigen Produkten: FILLOGY Creamy S, Creamy L  
Zur Abfüllung von fließfähigen Produkten unterschiedlicher Viskosität: FILLOGY Flowable S, M, L, XL