



## Basis Keyfacts

- Pulverbeschichtetes Stahlrohr Gestell
- Tischhöhe 780mm
- Bei Reihenaufstellung ist ein zurückversetzen möglich
- ESD-Ausführung möglich
- Kundenspezifische Gestellfarbe möglich
- Farbgebung der Tischplatte möglich
- Fahrbare Ausführung möglich
- Beinfreie Eckkombination
- Hohe Belastbarkeit bei höchster Stabilität
- Demontierte Lieferung möglich LT/AT

### Tischplatten

Stärke	27mm HPL-Schichtstoffplatte
Schichtstoff	HPL-Schichtstoff 0,8mm (Küchenarbeitsplattenqualität), abriebfest nach EN 438, strukturierte blendfreie Oberfläche
Umleimer	ABS-Kantenband
Frontkante	ABS-Kantenband in Farbe der Tischplatte oder gerundete ERGO-Kante (Farbe: Anthrazit)
Farbe	RAL 7035 - lichtgrau

### Abmaße (andere Abmaße auf Anfrage möglich)

Breite	800 mm - 2000 mm in 100 mm schritten
Tiefe	800 mm, 900 mm, 1000 mm
Höhe	780 mm

## BASIS Anwendungsbeispiele



**Tisch:** 10-00-18-09-20-12-10

Basis Labortisch, 1800x900x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, inkl. Kabelklappe und Kabelwanne

**Aufbau:** 13-01-56-18-10-00-10

Basis Tischaufbau hochgesetzt auf Gestellträger montiert, 1800mm breit, als 1x Ablageebene gerade, 375mm Tief + 1x Ablageebene geneigter Einbau, Anschlagleiste vorne, 480mm Tief



**Tisch:** 11-30-18-09-20-00-10

Basis Arbeitstisch mit Ablageboden, 1800x900x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035,

**Tisch mit Aufbau:** 14-10-00-20-10-20-36-00-12-00-10

**Tisch:**

Basis Labortisch, 2000x1000x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035

**Aufbau:**

Basis Tischaufbau auf Tischplatte montiert, 2000mm breit, als Geräteaufbau 6 HE. Individuelle Gerätebestückung möglich



**Tisch mit Aufbau:** 14-10-00-18-08-22-70-02-24-26-10**Tisch:**

Basis Labortisch, 1800x800x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband (ESD), Farbe: RAL 7035

**Aufbau:**

Basis Tischaufbau auf Tischplatte montiert zwischen Experimentierahmen, 1800mm breit, als 5 Eck-Kanal. Individuelle Gerätebestückung möglich

**Rollcontainer:** 12-02-05-24-06-10

Basis Rollcontainer Baureihe 570, 430x570x468mm (BxTxH), 4x 1HR (4 Schubkasten), Vollauszug mit Ausziehtablar oben, komplett Lichtgrau

**Tisch links:** 10-01-20-08-22-20-10

Basis Labortisch Tischbein Rechts zurückversetzt, 2000x800x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband (ESD), Farbe: RAL 7035, mit Kabeldurchlassdose (Rechts)

**Aufbau links:**

Sonderaufbau

**Unterschrank links:** 12-05-05-24-05-10

Basis Unterschrank Baureihe 570 (ESD), 430x570x468mm (BxTxH), 4x 1HR (4 Schubkasten), Teilauszug mit Ausziehtablar oben, komplett Lichtgrau

**Zubehör:** 119397

Rechnerhalter „TopGrip“

**Tisch und Aufbau rechts:** entsprechend spiegelbildlich

